

Formatkreissäge TS 250FL

- » Einsteigermodell mit bestem Preis- Leistungsverhältnis
- » sehr robuster und stabiler Graugussstisch inkl. Tischverbreiterung
- » benutzerfreundliche, leichtgängige und präzise Sägeblatt Höhen- und winkelverstellung per Handrad
- » Parallelschlag mit MikroEinstellung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 250mm, Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss, Besäumschuh, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Auslegertisch, Ausziehbarer Teleskopanschlag, Kippanschlag, Parallelschlag, Schiebestock



max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed	4000 U/min
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	80/59mm
Schwenkbereich Sägeblatt / saw blade tilt	0° - 45°
max. Verfahrensweg vom Schiebetisch / max. travel of sliding table	1260mm
max. Schnittbreite am Parallelschlag	600mm
Tischhöhe / table height	850mm
Arbeitsstisch / table dimensions	800x(350+270)mm
Tischverbreiterung und -verlängerung / table extension	410+350mm 800+270mm
Formatschiebetisch / sliding table	1320x238mm
Absauganschluss / dust collector plug	100mm

Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,5kW/2,0kW
Netzspannung / voltage	230V oder/or 400V
Aufstellmaß inkl. Schiebetisch / machine dimensions incl. sliding table	1320-2580x2100-3140mm
Nettogewicht / net weight	153kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	164kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	870x625x570mm 1380x380x140mm 890x520x150mm 805x315x55mm

Preise, technische Daten sowie Beschreibungen vorbehaltlich eventueller Satzfehler und Irrtümern