

L 400 S

weiß

EAN 4007841 611118

Art.-Nr. 611118



Max. 60 W

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

ENEC 10

Funktionsbeschreibung

Einfach klassisch, einfach klasse. Sensor-Außenleuchte L 400, ideal für Hauswände und Eingangsbereiche, für E 27 Leuchtmittel, 240° Erfassungswinkel, max. 12 m Reichweite, Grundlichtfunktion, mundgeblasenes Kristallglas mit dekorativem Blaseneinschluss.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	250 x 215 x 336 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,8 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841611118

L 400 S

weiß

EAN 4007841 611118


Art.-Nr. 611118

Zubehör

EAN 4007841 630416

Eckwandhalter 03

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve



Leistung
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittel

60 W
Nein
Allgebrauchslampe

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

