

Gong GONG 169 Bw

Artikelnummer	44169
Typ	GONG 169 Bw
Gewicht	0.3kg
Länge	49mm
Breite	104mm
Höhe	168mm

Produktbeschreibung

Der klassische Grothe Zweiklang-Gong sorgt mit seinen Klangplatten aus echtem Glockenstahl verlässlich für einen klaren und satten Ton bei der Signalisierung. Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit. Die 8-12V Gongs können über einen Transformator betrieben werden, viele verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach für 9V Blockbatterien. Die 230V Varianten beinhalten einen Transformator oder werden direkt angeschlossen.

Produktmerkmale:

Klassischer Zweiklang-Gong elektromechanisch Klangplatten aus echtem Glockenstahl weiß
Betrieb mit externem Transformator oder 4 Stück Babyzellen 1,5V empfohlener Transformator:
GT 3148

zusätzlich mit Einlegefach für 4 Stück Babyzelle 1,5V Batterie gehört nicht zum Lieferumfang

Produkteigenschaften

Abmessungen	168 x 104 x 49 mm
Lautstärke	Max. 80 dB(A)
Spannungsversorgung extern	8 - 12 V AC
Leistung	12 VA
Geräteart	Elektromechanische Gongs
Besonderheiten	Betrieb mit externen Trafomöglich
Spannungsversorgung	8 - 12 V AC, 4 x 1,5 VBabyzelle Typ C
Serie	GONG
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 5/15 s
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

