

Buchsenleisten

Gabelkontakt für 0,3 mm und 0,4 mm Stiftquerschnitt, breiter Isolierkörper
– passend für Stiftleiste SLV, einreihig 2-20 Kontakte

Art. Nr.			
BLM 3 SMD ...			
bitte angeben:	... Polzahl einreihig 2 - 20	... Kontaktoberfläche G = vergoldet Z = verzinnt	

A

Technische Daten Leiterkartensteckverbinder

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

	BLM ...
Kontaktmaterial	CuSn-Legierung
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse	Ni + 4 ... 6 µm Sn
Typ Innenfeder	Gabelkontakt
Steckfähigkeit für Anschlüsse	□0,3mm bis □0,4mm
Einstecktiefe	2,5 ... 6,0 mm
Steck- / Ziehkräfte	1,3 N / 1,1 N
Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten	≤0,4 pF
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	125 V AC
Prüfspannung	500 V
Material Isolierkörper	PA 4.6, GF
Temperaturbereich	-40 °C ... +163 °C / (260 °C / 10 s)
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Isolationswiderstand	>10 ¹² Ω