

Elektronikgehäuse - UM 25-SES - 2959285

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Seitenelement, mit Schildchennut, beschriftbar mit SS-ZB. Breite: 11 mm, Länge: 25 mm, Höhe: 21 mm

Produkteigenschaften

- Beschriftungsmöglichkeiten im Seitenteil UM ...-SES mit dem Phoenix Contact Bezeichnungsmaterial SS-ZB
- Schnelle Montage
- Flexibel in Form und Größe
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
- Hohe mechanische Stabilität durch Verschraubung der Seitenelemente mit dem Profil
- Kabelfixierung durch das Seitenteil UM ...-SEK (Befestigung mit Hilfe von Kabelbindern, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Befestigungsflansch UMK-BF ermöglicht eine direkte Wandmontage der Module

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918117580

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Seitendeckel
Material Gehäuse	PA
Farbe	grün

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

Elektronikgehäuse - UM 25-SES - 2959285

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000721


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Maßzeichnung

