

# Basisgehäuse - UM-BEFE 35-1 - 2956660

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Basiselement mit Schnappfuß, zur Montage auf oder Tragschiene NS 32 oder Tragschiene NS 35/7,5, ohne Rippen, L = 35 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UM-SE-1, UM 16,5-1 BE, UM-BE 35-1, UM-BEFE 35-1, UM-SE-A 60-R und UM-A/U 73 CM

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918085889

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Material Gehäuse</b>	Polyamid
<b>Farbe</b>	grün

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

### Maße

<b>Breite</b>	35 mm
---------------	-------

### Technische Daten

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
---------------------------------------	----

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180506
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180802
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182701
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182701

### ETIM

# Basisgehäuse - UM-BEFE 35-1 - 2956660

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031
<b>ETIM 5.0</b>	EC000721

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501


## Approbationen

---

UL Recognized /

---

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>