


Temperatursicherungen 710.000-X Temperature-Fuses AC

6,2 x 2,5 x 70 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	2 A	Typ Type	Radial
----------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------



Norm / Standard: IEC 60691

Anschluss / Connection: Rundstifte, Abstand 3,7 mm
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötlbar /
Round pins, distance 3,7 mm
Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = lose geschüttet in Polybeutel /
100 pcs. = bulk in plastic bag


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I _N	U _N [V]	T _N ¹⁾ [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]	UR	cUR	VDE	PSE	CCC	KC
710.084-X	2 A	250	84	65	203	●	●	●	●	●	●
710.102-X	2 A	250	102	80	203	●	●	●	●	●	●
710.115-X	2 A	250	115	99	203	●	●	●	●	●	●
710.125-X	2 A	250	125	105	203	●	●	●	●	●	●
710.130-X	2 A	250	130	107	203	●	●	●	●	●	●
710.135-X	2 A	250	135	115	203	●	●	●	●	●	●
710.138-X	2 A	250	138	118	203	●	●	●	●	●	●
710.145-X	2 A	250	145	126	203	●	●	●	●	●	●
710.150-X	2 A	250	150	128	203	●	●	●	●	●	●
710.160-X	2 A	250	160	140	203	●	●	●	●	●	●

¹⁾Toleranz / Tolerance: +0 / - 10 °C (IEC 60691)

Legende / Caption:

- I_N = Bemessungsstrom / Rated current
- U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T_H = Haltemperatur / Holding temperature
- T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit



a	b	c	d	e
6.2±0.5	6.3±0.5	2.5±0.3	∅0.54±0.05	70±3

Angaben / Dimension in [mm]