

Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Elektronik-Gehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraubanschlüssen je Seite, zum Einbau von SMD-Bauteilen

Abbildung zeigt Variante UEGM 22,5

Produkteigenschaften

- Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
- Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
- Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
- Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918139537

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polyamid (PA 6.6)
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Maße

Länge	79 mm
Bauhöhe	85,5 mm
Breite	27,5 mm
Rastermaß	5 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	6

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²

Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails



Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Approbationen



Zubehör

Brücke

DB 50- 90 GY - 2820929



Zubehör


-

-

Zeichnungen


Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Explosionszeichnung




Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Maßzeichnung



Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063


Maßzeichnung



UEGM 25... und UEGM 27,5-SMD mit 1 Leiterplatte, 6 Pole bzw. 12 Pole (FS/FS)


Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Maßzeichnung



Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Schemazeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>