


TCP 5/DC32V

Artikelnummer: 0700005

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0700005>

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 5 A,
Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der
Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellbraun

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 079624
Verkaufsgruppe	A043
VPE	50 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 196 (TT-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
21.06.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Farbe	hellbraun
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	6 mm
Länge	20 mm

Technische Daten


Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom I_N	5 A
Nennspannung U_N	32 V AC
	32 V DC
Schaltvermögen I_{CN}	(150 A für Nennströme 5A bis 30 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036495	ST 4-FSI/C-LED 12	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036505	ST 4-FSI/C-LED 24	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3001925	UK 6-FSI/C-LED12	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 12 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA
3001938	UK 6-FSI/C-LED24	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA

Zeichnungen

Diagramm



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten