

## Fußelement - UM 72-FE - 2959382

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

Fußelement, 72 mm breit, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, unter Strangprofil UM 72



### Produkteigenschaften

- Es sind Seitenelemente mit Potenzial-Erdkontakt von der Leiterplatte zur Tragschiene (EMV) lieferbar
- Vielfältige Möglichkeiten des externen Leiteranschlusses
- Schnelle Montage auf die marktgängigen NS 35- oder NS 32-Tragschienen
- Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
- Flexibel in Form und Größe
- Hohe mechanische Stabilität durch Verschraubung der Seitenelemente mit dem Profil
- Die Module können über die Beschriftungsnuten im Strangprofil mit dem Phoenix Contact-Bezeichnungsmaterial beschriftet werden

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918099350

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180506
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180802
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182701
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182701

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031
<b>ETIM 5.0</b>	EC002779

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501

# Fußelement - UM 72-FE - 2959382

## Klassifikationen


### UNSPSC

UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Approbationen

UL Recognized /

## Approbationsdetails



## Zeichnungen

### Maßzeichnung

