

Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Elektronik-Gehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Abbildung zeigt die Variante UEGM 22,5-FS/FS

Produkteigenschaften

- Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
- Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
- Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
- Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918072551

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polyamid (PA 6.6)
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

Maße

Länge	101 mm
Bauhöhe	85,5 mm
Breite	25 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	4 W 10 W
Polzahl	12

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²

Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails



Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Approbationen



Zubehör


Leiterplatte

P 1-UEGM - 2792109




Zeichnungen

Explosionszeichnung




Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Maßzeichnung




Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Maßzeichnung



Elektronikgehäuse - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Schemazeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>