

Elektronikgehäuse - EMG 22-LG/SET - 2942991

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Elektronik-Gehäuse-Set, bestehend aus Elektronik-Gehäuse und Print-Klemmenblöcken, Raster 5

Produkteigenschaften

- Auswahl zwischen vier Haubengrößen in klarsichtiger oder farbiger Ausführung
- Praxisgerechte und verdrahtungsfreundliche Leiteranschlüsse
- Einheitliche und zweckmäßige Gehäusetechnik
- Bequeme und sichere Montage auf Tragschienen nach EN 60715
- Hohe Flexibilität durch Variantenvielfalt
- Platzsparende Unterbringung der Elektronik in fein gestaffelten Modul-Varianten, die sich in Rastermaßen von 10 mm bis 150 mm auswählen lassen
- Isolierstoff Brennbarkeitsklasse V0 (nach UL 94)
- Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik
- Universal-Leiterplatten für jedes Rastermaß

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918080952

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Material Gehäuse	Polycarbonat faserverstärkt
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Maße

Länge	75 mm
Bauhöhe	47,5 mm
Breite	22,5 mm
Rastermaß	5 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	1,4 W 1,6 W 7,5 mm

Elektronikgehäuse - EMG 22-LG/SET - 2942991

Technische Daten

Technische Daten

Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	1,6 W 1,8 W 15 mm
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	2,3 W 2,9 W 35 mm
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	3 W 4,1 W 52 mm
Polzahl	8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Blindstopfen

EMG-KA - 2941510



Gerätemarken unbeschriftet

Elektronikgehäuse - EMG 22-LG/SET - 2942991

Zubehör

EMG-GKS 22 - 2941594



Leiterplatte

P 1-EMG 22 - 2946188



Zubehör

EMG-GKS 12 - 2947035




EMG-SGKS 10 - 2947585



Zeichnungen


Elektronikgehäuse - EMG 22-LG/SET - 2942991

Maßzeichnung



1 = Oberkante Leiterplatte B = Gehäusebreite

Maßzeichnung



Rastermaß 5 mma = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube =
Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse