


# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Basiselement mit Schnappfuß, zur Montage auf Norm-Tragschiene, 22,5 mm breit

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918081119

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180506
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180802
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031
<b>ETIM 5.0</b>	EC001031

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501

## Zubehör

### Klemmenmarker unbeschriftet

# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479

## Zubehör

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



---

### Gerätemarker unbeschriftet

EMG-GKS 22 - 2941594



---

## Zubehör

EMG-GKS 12 - 2947035



EMG-SGKS 10 - 2947585




---

## Zeichnungen

# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479


Maßzeichnung



Leiterplatte 1 und 2 für EMUG 22 (liegend) A = Leiterplattenrand = 1,5 mm  
B = bestückbare Fläche

# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479


Maßzeichnung



Leiterplatte 3 und 4 für EMUG 25 und EMUG 45 parallel zur Gehäusewand-Seitenwand  
A = Leiterplattenrand = 1,5 mm  
B = bestückbare Fläche


# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479

Maßzeichnung



# Elektronikgehäuse - EMUG 22- BE - 2943479

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>