


**TCP 20/DC32V**

Artikelnummer: 0700020

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0700020>

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 20 A,  
Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der  
Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: gelb

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	 4 046356 079662
Verkaufsgruppe	A043
VPE	50 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 196 (TT-2011)

**Produkthinweise**WEEE/RoHS konform seit:  
21.06.2005

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	6 mm
Länge	20 mm

#### Technische Daten


Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom $I_N$	20 A
Nennspannung $U_N$	32 V AC/DC
Schaltvermögen $I_{CN}$	(150 A für Nennströme 5A bis 30 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

### Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036495	ST 4-FSI/C-LED 12	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036505	ST 4-FSI/C-LED 24	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3001925	UK 6-FSI/C-LED12	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 12 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA
3001938	UK 6-FSI/C-LED24	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA

## Zeichnungen

### Diagramm



### Maßzeichnung



TCP 20/DC32V Artikelnummer: 0700020

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0700020>

---

## Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten