

## FBY-EL-F schwarz

23322



### Produktbeschreibung:

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.



VDE 0605  
DIN EN 61386-22  
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm



Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm
262 10 016	16	10,9	16	100	m	4,100	2.800	60
262 10 020**	20	14,9	20	100	m	4,900	2.000	80
262 10 025**	25	19,3	25	50	m	3,400	1.200	100
262 10 032	32	24,9	32	50	m	4,750	800	130
262 10 040	40	31,5	40	25	m	3,450	500	170
262 10 050	50	39,4	50	25	m	4,175	400	220
262 10 063	63	50,3	63	25	m	6,125	150	250

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	2	leicht (320 N)	Schutz gegen Festkörper	4	Fremdkörper >= 1,0 mm
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)	Schutz gegen Wasser	0	nicht angegeben
Temperatur min	3	- 15 °C	Korrosionsschutz	0	nicht angegeben
Temperatur max	2	+ 90 °C	Zugfestigkeit	0	nicht erklärt
Biegeverhalten	2	biegsam	Brandverhalten	1	nicht flammenausbreitend
Elektrische Eigenschaften	2	Isolation	Hängelast	0	nicht erklärt

### Normung

EN 61386-1:2008 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

EN 61386-22:2004 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Außendurchmesser gemäß DIN EN 60423 / IEC 60423

\*\* mit hochgleitfähiger Innenschicht

DRAINAGE SYSTEME  
ELEKTRO SYSTEME  
HAUSTECHNIK  
INDUSTRIEPRODUKTE

## FBY-EL-F schwarz

23322

Materialeigenschaften		Anwendungsbereich	
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100	<b>auf Putz</b>	• Maschinen
Low Smoke	DIN EN 61034-2	<b>unter Putz</b>	• Heiasphalt
<b>Nicht flammenausbreitend</b>	<b>DIN EN 61386-1</b>	• <b>auf Holz</b>	• <b>im Estrich</b>
UV-Bestndig	DIN 53387	im Erdreich	<b>im Fertigbau</b>
<b>Highspeed</b>		• im Beton	im Freien

Chemische Eigenschaften	
<b>Bestndig gegen</b>	Abgase salzsurehaltig, Abgase schwefelsurehaltig, Ammoniak flssig, Ammoniak gasfrmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Dngesalz wssrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsfte, Harnsure wssrig, Heizl, Meerwasser, Methanol, Milch, Minerall, le pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasfrmig, Salzsure, Schwefelsure, Waschmittel
<b>Bedingt bestndig gegen</b>	Benzol, Chlor gasfrmig trocken, Salpetersure, Terpentin
<b>Unbestndig gegen</b>	-

Zubehr		
Steckmuffe	RMKu-E	259 30 ...
Steckmuffe	SMSKu-EZF	259 50 ...
Verschlussstopfen	FRVS-E	259 70 ...
Verschlussstopfen	FWVS-E	259 75 ...
Klemmschelle	clipfix grau	223 70 ...
Verschraubung	FKV-E	259 55 ...

### Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**

DRAINAGE SYSTEME  
ELEKTRO SYSTEME  
HAUSTECHNIK  
INDUSTRIEPRODUKTE