

TCP 10/DC32V

Artikelnummer: 0700010



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0700010>

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: rot

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 079648
Verkaufsgruppe	A043
VPE	50 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 196 (TT-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
21.06.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein	
Farbe	rot
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße	
Breite	6 mm
Länge	20 mm


Technische Daten	
Sicherung	träge
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom I _N	10 A
Nennspannung U _N	32 V AC/DC
Schaltvermögen I _{CN}	(150 A für Nennströme 5A bis 30 A)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3036372	ST 4-FSI/C	Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036495	ST 4-FSI/C-LED 12	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3036505	ST 4-FSI/C-LED 24	Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3118203	UK 6-FSI/C	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
3001925	UK 6-FSI/C-LED12	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 12 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA
3001938	UK 6-FSI/C-LED24	Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm ² , AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA

Zeichnungen

Diagramm



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten