

Elektronikgehäuse - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Elektronikmodul, zum Einsetzen von Leiterplatten, mit einer 12,5 mm hohen Abdeckhaube

Abbildung zeigt die Varianten CM 125-LG/H 35/BO/DB/GH

Produkteigenschaften

- Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)
- Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
- Robuste Gehäusetechnik
- Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918080891

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polycarbonat faserverstärkt
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Maße

Länge	102 mm
Bauhöhe	115,5 mm
Breite	125 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	69 W 89,7 W

Klassifikationen

eCl@ss

Elektronikgehäuse - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM


ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maß A: 115,5 mm; Maß B: 102 mm; Maß C: 125 mm


Elektronikgehäuse - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Maßzeichnung



Elektronikgehäuse - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894


Maßzeichnung



Leiterplatte 1, 7: Mass A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm
Leiterplatte 8,13: Mass A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm
Leiterplatte 9-12: Mass A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Elektronikgehäuse - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Schemazeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>