

Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 100 (Al/Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080010-x-3



19.04.2021

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG
Vorschriften:	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1




Nennspannung:	1.000 V AC
Strombelastbarkeit:	Cu 101 A, Al 100 A
Bemessungsquerschnitt:	25 mm²
Anschlussquerschnitte:	

	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1			
	Cu		Al			
						
2 x 25 mm²	(alle Leiterarten)					
25 mm²	3 Nm	-	4 Nm			
16 mm²		3 Nm	-			
10 mm²						
6 mm²						
4 mm²						
2,5 mm²	-					
1,5 mm²						
Abisolierlänge	17 mm					
Schraube	2 x M6 +/- PZ2					
6 x 10 mm²	(alle Leiterarten)					
10 mm²	2 Nm	-	-			
6 mm²		2 Nm				
4 mm²						
2,5 mm²						
1,5 mm²						
Abisolierlänge	9 mm					
Schraube	M5 +/- PZ2					

Mehrdrähtig Feindrähtig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper: Messing (CuZn39Pb2)	3-4µm Ni / 7-10µm Sn
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben: Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm):	30,2 x 49 x 55,4



Ausführung				
Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035				
Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080010-0-3	L G	lichtgrau RAL 7035	3/54	4051589001038
080010-1-3	N	lichtblau RAL 5012	3/54	4051589001137
080010-2-3	PE	gelbgrün RAL 6018	3/54	4051589001236
080010-3-3	L B	lehmbraun RAL 8003	3/54	4051589001335
080010-4-3	L S	tiefschwarz RAL 9005	3/54	4051589001434

Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 100 (Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080010-x-4

19.04.2021

Bemerkungen: Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG

Vorschriften: IEC 60947-7-1



Nennspannung: 1.000 V AC

Strombelastbarkeit: Cu 101 A

Bemessungsquerschnitt: 25 mm²

Anschlussquerschnitte:

IEC 60947-7-1			
Cu			
			
2 x 25 mm²	(alle Leiterarten)		
25 mm ²	3 Nm	-	
16 mm ²		3 Nm	
10 mm ²			
6 mm ²			
4 mm ²			
2,5 mm ²	-		
1,5 mm ²			
Abisolierlänge	17 mm		
Schraube	2 x M6 +/- PZ2		
6 x 10 mm²	(alle Leiterarten)		
10 mm ²	2 Nm	-	
6 mm ²		2 Nm	
4 mm ²			
2,5 mm ²			
1,5 mm ²			
Abisolierlänge	9 mm		
Schraube	M5 +/- PZ2		

Mehrdrähtig

Feindrähtig mit Aderendhülse


Werkstoffe: Klemmkörper: Messing (CuZn39Pb2) blank

Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)

Schrauben: Stahl Zn dickschichtpassiviert

Flammwidrigkeit: Selbstverlöschend

Mechanische Werte: Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 30,2 x 49 x 55,4



Ausführung

Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035

Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080010-0-4	L G	lichtgrau RAL 7035	3/54	4051589800105
080010-1-4	N	lichtblau RAL 5012	3/54	4051589800112
080010-2-4	PE	gelbgrün RAL 6018	3/54	4051589800129
080010-3-4	L B	lehmbraun RAL 8003	3/54	4051589800136
080010-4-4	L S	tiefschwarz RAL 9005	3/54	4051589800143

HORA eTec GmbH

Lange Strasse 65, D - 32257 Bünde, Telefon: +49 (0) 52 23 / 49 80 - 0

E-mail: info@hora-etec.com, Internet: www.hora-etec.com