

## Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp

### Produkteigenschaften

- ✓ Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
- ✓ Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- ✓ Entriegelbare Zwangssperre



### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356453837 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |        |
|------------|--------|
| Länge (b)  | 198 mm |
| Höhe       | 59 mm  |
| Breite (a) | 18 mm  |

#### Allgemein

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verpressung      | B-Crimp          |
| Kontaktart       | Flachsteckhülsen |
| Benennung        | Crimpstelle 1    |
| Querschnitt min. | 0,1 mm²          |
| Querschnitt max. | 0,5 mm²          |
| AWG min          | 26               |
| AWG max          | 22               |
| Benennung        | Crimpstelle 2    |
| Querschnitt min. | 0,5 mm²          |
| Querschnitt max. | 1 mm²            |
| AWG min          | 22               |
| AWG max          | 18               |
| Benennung        | Crimpstelle 3    |

# Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

## Technische Daten

### Allgemein

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min          | 18                  |
| AWG max          | 16                  |
| Gesenkstation    | Crimpstelle 4       |
| Gesenkstation    | Crimpstelle 5       |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11     | 23171604 |
| UNSPSC 12.01  | 27111518 |
| UNSPSC 13.2   | 27111518 |

## Approbationen

GOST /

### Approbationsdetails

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

# Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Zubehör

**Gesenk**

CRIMPFOX-SC 1,5/DIE - 1212049



---

## Montagematerial

CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



---

## Zeichnungen

Produktzeichnung

