

Schraubendreher - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraubendreher, Schlitz, mit Schlagkappe, mit Sechskantschlüsselhilfe für Maul- und Ringschlüssel, Größe: 1,6 x 10 x 175 mm, Zwei-Komponentengriff

Bild zeigt Variante SF-SLIC
1,2X7,0-1,25

Produkteigenschaften

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356589901

Technische Daten

Maße

Länge (b)	287 mm
Breite (a)	40 mm
Klingendicke	1,6 mm
Klingenbreite	10 mm
Klingenhöhe	175 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Ausführung	gerade
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 5263

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401

Schraubendreher - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Zeichnungen

Schraubendreher - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Piktogramm

