

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 25 VDE - 1212127

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produkteigenschaften

- VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
- Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356454261

Technische Daten

Maße

Länge (b)	210 mm
------------------	--------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21049011

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000142

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 25 VDE - 1212127

Klassifikationen


UNSPSC

UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST /

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	

GOST 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>