

# Crimpwerkzeug pneumatisch - ZAP 25 - 1203110

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

## Produkteigenschaften

- Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 10 mm<sup>2</sup>
- Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4017918018085

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	190 mm
------------------	--------

### Allgemein

<b>Verpressung</b>	trapezförmig
<b>AWG flexibel mehrdrähtig min</b>	14
<b>AWG flexibel mehrdrähtig max</b>	24
<b>Pressdruckbereich</b>	4 bar ... 6 bar
<b>Luftverbrauch je Pressung</b>	0,2 l

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 4.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.0</b>	21040301
<b>eCl@ss 5.1</b>	21040301
<b>eCl@ss 6.0</b>	17130101
<b>eCl@ss 7.0</b>	17130101
<b>eCl@ss 8.0</b>	17130101

# Crimpwerkzeug pneumatisch - ZAP 25 - 1203110

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001186
<b>ETIM 3.0</b>	EC001186
<b>ETIM 4.0</b>	EC001186
<b>ETIM 5.0</b>	EC002778

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	27112118
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27111518
<b>UNSPSC 11</b>	23171604
<b>UNSPSC 12.01</b>	27111518
<b>UNSPSC 13.2</b>	27111518

## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails

<b>GOST</b>
-------------

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>