





PLUSCON

Sensor-Aktor-Verkabelung
M12- und M8-Montagewerkzeug

Einfache und sichere Montage von SAC-Rundsteckverbindern

Der Schraubendreher mit voreingestelltem Drehmoment ist das ideale Werkzeug zum Verschrauben aller M12- und M8-Rundsteckverbinder mit Längsrändel. Der Vorteil des Werkzeugs zeigt sich insbesondere beim Anschließen von Verteilerboxen. Die enge Anordnung und die Vielzahl der Steckplätze lässt dort nur selten eine korrekte Installation von Hand zu.



Hörbar dicht im Handumdrehen

Der von Hand montierte Steckverbinder wird mit Hilfe des Montagewerkzeugs definiert angezogen. Ein akustisches Signal gibt Rückmeldung bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes. Die korrekte Installation ist somit nicht mehr vom subjektiven Empfinden des Monteurs abhängig und undichte Steckverbindungen damit ausgeschlossen.

M12- und M8-Montagewerkzeug

Die Schraubendreher stehen jeweils für M12-Steckverbinder mit einem voreingestellten Drehmoment von 0,4 Nm und für M8-Anschlüsse mit einem Drehmoment von 0,2 Nm zur Verfügung. Durch den schlanken 4-mm-Sechskantantrieb ist das Werkzeug in idealer Weise für enge Arbeitsräume geeignet. Zum Lösen der Steckverbindung wird der Aufsatz einfach nur gedreht. Die Steckaufsätze sind in vier Ausführungen jeweils für umspritzte Leitungen und frei konfektionierbare Steckverbinder lieferbar.



TSD ...SAC

SAC BIT ...

Beschreibung	Rändeldurchmesser [mm]	Typ	Artikel-Nr.	Stck. Pck.
Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb, für M12		TSD 04 SAC	1208429	1
Steckaufsätze, für SAC M12-Kabel für SACC M12-Steckverbinder	15 20	SAC BIT M12-D15 SACC BIT M12-D20	1208432 1208445	1 1
Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb, für M8		TSD 02 SAC	1208487	1
Steckaufsätze, für SAC M8-Kabel für SACC M8-Steckverbinder	10 12	SAC BIT M8-D10 SACC BIT M8-D12	1208461 1208474	1 1
Technische Daten				
Drehmoment	[Nm]	0,4 / 0,2		
Klingenlänge	[mm]	100		
Antrieb	[mm]	4 (Sechskant)		

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
32823 Blomberg
Tel.: (0 52 35) 3-00
Fax: (0 52 35) 3-4 12 00
www.phoenixcontact.de