



Solid Fatigue-Step

Komfortable und solide, ergonomische Fliesenmodule aus NBR-Gummi

- Optimal für anspruchsvolle (industrielle) Arbeitsbereiche – unser Vertrieb unterstützt gerne bei Fragen zu Resistenzen.
- Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.
- Die Fliesenmodule lassen sich flächig verlegen, bei Bedarf der Umgebung anpassen (auch zuschneiden) und leicht austauschen.
- Solid Fatigue-Step Standard, 25% Nitril.
- Solid Fatigue-Step Nitrile, 100% Nitril.
- Randleisten optional, auch in 100% Nitrilgummi.

Größen	Standard	Nitril	Gewicht
0,9 m x 0,9 m	ST010001	ST010001B1	11,15 kg
Randleisten	Schwarz	Gelb	Gewicht
Randleiste weiblich	SS010002F	SS070002F	1,00 kg
Randleiste männlich	SS010002M	SS070002M	1,30 kg
Randleisten (Nitril)	Schwarz	Gelb	Gewicht
Randleiste weiblich	SS010002FN	SS070002FN	1,00 kg
Randleiste männlich	SS010002MN	SS070002MN	1,00 kg

Technische Daten

Oberseite:	Strukturiert
Materialstärke:	16 mm
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +160°C
Chemikalienbeständigkeit:	Naturgummi mit 20% Nitril gewährleistet beschränkte Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle. Die Ausführung mit 100% Nitril bietet eine perfekte Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien.
UV-Beständigkeit:	Ja
Typischer Anwendungsbereich:	Für alle industriellen Einsätze.
Montage:	Lose verlegbar modulare Bodenfliesen
Zubehör:	Randleisten
Reinigung:	Absaugen oder abwischen.
Rutschfestigkeit:	R10 nach EN13552.
Herkunftsland:	Sri Lanka oder Indien




Einfach auszulegen

Einzigartig flexibel

Jede Fliese kann entlang der Unterteilung zugeschnitten werden. Dabei bleibt die Möglichkeit erhalten, Fliesen miteinander zu verbinden.

Randleisten gibt es mit und ohne Aussparungen. Das Eckstück an den Randleisten kann bei Bedarf abgeschnitten werden.



Beispiel:

2x Fliese (davon 1x zugeschnitten)
3x Randleiste ohne Verbinder

3x Randleiste mit Verbinder
Ausgelegte Fläche 1,08m²