

Technische Daten

Best.-Nr 1 605 510 281

Beschreibung

Absaughaube zum Schleifen, mit Spannband

Passend zu

GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7..); PWS 720 (0 603 399 8..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

Details

Durchmesser mm 125.0