HSR-834WT



HSR-834WT

Leistungs-Wechslerkontakt

Elektrische Daten @ 25 °C

Kontaktform		C
Kontaktmaterial		W*
Schaltleistung max.	W / VA	100
Schaltspannung max.	VDC	240
	VAC	240
Schaltstrom max.	A	4
Dauerstrom max.	A	4
Spannungsfestigkeit min.	VDC	1000
Durchgangswiderstand max. (Neuwert)	mΩ	500
Isolationswiderstand min.	Ω	10^{8}

*Mindestlast für Kontaktmaterial W: 3 Watt !

Features

- Leistungswechsler mit Wolframkontakten
- Kundenspezifische Selektierungen erhältlich
- Hermetisch dicht: nC

Magnetische Daten (Reedschalter vor dem Konfektionieren) @ 25 °C

Ansprecherregungsbereich gesamt	AW	60 - 100
Abfallerregung min.	AW	30
Testspule	TC	094
Messplatztoleranz	± AW	3

Zulassungen

RoHS

REACH

Kontaktieren Sie PIC bzgl. zugelassener Leistungsdaten!

Betriebsdaten @ 25 °C

Schaltfrequenz max.	Hz	50
Resonanzfrequenz typ.	Hz	2000
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)	ms	5
Abfallzeit max.	ms	5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	°C	-25 bis +125
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)	g	15
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)	g	10

Lebensdauer

Ohmsche Last	Spannung	Strom	Schaltspiele
	230 VAC	0,4 A	7×10^{5}
	33 VDC	3 A	2×10^{5}


Bestellinformationen

Verpackungseinheit (VPE)	100	Stück
Gewicht pro Stück	1,7	g
Gewicht pro VPE	302	g
Standard AW-Bereiche		
	60 bis 70	AW
	70 bis 80	AW
	80 bis 90	AW
	90 bis 100	AW

Bestellbeispiel

HSR-834WT6070 enstpricht HSR-834WT mit 60 bis 70 AW.

Abmessungen in mm



Glass contents under pressure.
Eye protection must be worn !

© PIC GmbH

PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Deutschland
Phone +49 9129 90 70 89-0
Fax +49 9129 90 70 89-99
info@pic-gmbh.com
pic-gmbh.com