


## Kabelfühler Typ 03 Pt 100

### Produktdaten

Messwertempfänger:	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+180 °C
Einbaulänge:	50 mm
Durchmesser Einbaulänge:	6 mm
Sonden Material:	1.4571 / 1.4403
Anschlussleitung:	Silikon isoliert Ø 4.5 mm / 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+180 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 67 Übergang Sondenrohr Leitung
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C
<b>Bestell-Informationen</b>	
TSG-Artikelnummer:	8006 1103
Conrad-Artikelnummer:	50 77 72-XX

### Maße



### Bild



### Einbaubeispiel

