



Tauchfühler Typ 13 Pt 100 Druckdicht bis 500 bar

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50... +400 °C
Einbaulänge:	40 mm
Durchmesser Einbaulänge:	3 mm
Sonden Material:	Edelstahl 1.4571 / 1.4403
Schraube:	M 8 x 1 / SW 13 aus Edelstahl 1.4305
Anschlussleitung	PUR isoliert
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+105 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 67
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1216
Conrad-Artikelnummer:	50 77 94-XX

Maße



Bild



Einbaubeispiel

