

Produktinformation

LC 101 – Level Controller 101

Tankinhaltsmessgerät mit Freiraumkontrolle

Tankinhaltsanzeige bis 9999 Liter

LC 101 ist ein elektronisches Instrument zur Anzeige des Tankinhalts in Volumsprozents und Litern. Alle gängigen Tankformen werden unterstützt. Die Messung erfolgt berührungsfrei mit 40 kHz Ultraschallimpulsen. Die Montage ist sehr einfach. LC 101 ist wartungsfrei, höchst zuverlässig und wird über einen Netzadapter permanent versorgt. LC 101 ist ein direkter Ersatz für mechanische Füllstandsanzeiger.



Eigenschaften / Ausstattungen

- Liter & Prozent Tankinhalts- Anzeige
- Tankfreiraumanzeige in Liter
- Abstandsanzeige Sensor zum Tankniveau in cm (Peilstabfunktion)
- Präzise Digitalanzeige
- Berührungslose Messung
- Einfache Montage an der Tank- Oberseite
- 2 Gewinde zum Einschrauben.
- Mehrfachmessung für höchste Stabilität

LC 101 wertet die Laufzeit von Ultraschallimpulsen aus um den Flüssigkeitspegel im Tank zu erfassen. Damit sind Fehlfunktionen wie bei mechanischen Lösungen ausgeschlossen. Alle gängigen Tankbauformen wie kubisch, zylindrisch, liegend oder zylindrisch stehend werden unterstützt. Der Tankinhalt wird aus den eingegebenen Parametern und gemessenen Distanzen im Tank ermittelt, Der Tagesverbrauch und Vorrat des Tankinhalts in Tagen können ebenfalls angezeigt werden

Anwendungen:

- Heizöltanks, Wassertanks, Regenwassertanks, Altöltanks, ...

LC 101 liefert folgende Werte:

- Tankinhalt in Litern bis zu 9999 Liter
- Tankinhalt in Prozent vom Volumen
- Tankfreiraum – wie viele Liter passen noch in den Tank
- Tiefe (Abstand zur Flüssigkeitsoberfläche) in cm
- Mittlerer Tagesverbrauch in Liter / Tag
- Reichweite des Tankinhalts bei durchschnittlichem Verbrauch in Tagen

Dokument: 05 - 2012 LC D PI 02_C

Produktinformation

LC 101 – Level Controller 101

Tankinhaltsmessgerät mit Freiraumkontrolle

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H):	80 x 80 x 170 mm
Gewinde:	6/4 Zoll und 2 Zoll
Gewicht:	ca. 340 g
Gehäuse:	Schwarz, ölbeständig
Schutz:	IP 20 nach EN 60529
Anzeige:	nur für Innenräume, Keller, Tankraum etc. LC-Anzeige 51 mm x 35 mm, 2 Zeilen mit je 4 Ziffern, 12 und 14 mm
Temperaturbereich:	-10°C ... + 45°C
Stromversorgung:	Netzadapter 230 V AC mit Euro-Stecker

LC 101 trägt das CE-Zeichen wird nach ROHS Richtlinien gefertigt.

Messungen:

Messmethode:	Ultraschall, 40 kHz, Pulsdauer: 20 ms
Messbereich:	19 cm ... 270 cm (Abstand zur Flüssigkeitsoberfläche)
Messunsicherheit:	±1 cm

Montage:

Einschrauben in den Tankstutzen


Normalbetrieb:

Alle 24 Stunden wird eine Messung vorgenommen, der ermittelte Tankinhalt in Litern und Prozent vom Tankvolumen wird permanent angezeigt.


Manuelle Messung:

Auslösen einer Messung durch Drücken der Pfeiltaste.


Tanktypen: Type 1



Type 2



Type 3



Bestellnummer: 507068

Tankinhalts-Messgerät

Lieferumfang: LC 101, Betriebsanleitung, integrierter Netzadapter 230 V AC mit Euro-Stecker