



Beschreibung

Bistabiler, bidirektionaler Betätigungsmagnet mit sicherer Arretierung in beiden Endlagen und vergleichsweise hohen Bewegungskräften bei moderatem Strombedarf. Vielseitig modifizierbar. Ansteuerung per Stromimpuls (mSek.). Ausgelegt für maximale Schaltsicherheit mit extrem weiter Ansteuertoleranz.


- Hubweg: 6 mm
- Nennleistung: ca. 35 Watt
- Anwendung: ziehend / drückend
- Gewicht: 21 g



Zeichnung



Kraft-Weg-Diagramm



Technische Merkmale

- Isolierstoffklasse: B (Grenztemperatur 130°C)
- Schutzart Gehäuse: IP 00
- Schutzart Kabel: IP 00 (offene Kabelenden)
- RoHS-konform: ja
- REACH: ja
- ISO9001: ja
- Natürliche Toleranz: ca. 10%

Kraftwerte:

- Messprogramm: ISA-05