


## Einschraubfühler Typ 14 Pt 100 Druckdicht bis 500 bar

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+80 °C
Einbaulänge:	9 mm
Durchmesser Einbaulänge:	6 mm
Sonden Material:	1.4305
Prozessanschluss:	M6 / SW 10
Anschlussleitung:	PVC isoliert Ø 4.5 mm / 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+80 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Schutzart EN 60529:	IP 42
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1221
Conrad-Artikelnummer:	50 77 95-XX

Maße	
	
Bild	Einbaubeispiel
	