


## Luftkanaltemperaturfühler Typ 23 Pt 100

Produktdaten	
Messwertaufnehmer :	Pt 100 Klasse B
Temperaturbereich:	-50...+400 °C
Einbaulänge:	200 mm
Durchmesser Einbaulänge:	6 mm
Sonden Material:	Edelstahl 1.4571 / 1.4403
Anschlussleitung:	PVC isoliert Ø 4.5 mm / 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge:	2 Meter
zul. Tmax (°C) der Leitung:	+80 °C
Stecker:	freie Leitungsenden
Genauigkeit:	Klasse B DIN IEC 60751 +/- 0.3 °C
Bestell-Information	
TSG-Artikelnummer:	8006 1529
Conrad-Artikelnummer:	50 78 04-XX

Maße	
	
Bild	Einbaubeispiel
	