

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 230 V AC/220 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

## Produkteigenschaften

- Schmale Bauform
- Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
- Hohe Schaltleistung
- Integrierte Eingangsbeschaltung
- Funktionelle Steckbrücken



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4046356506830

## Technische Daten

Hinweis:

<b>Nutzungsbeschränkung</b>	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
-----------------------------	---

### Maße

<b>Breite</b>	6,2 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Tiefe</b>	94 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-25 °C ... 60 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-25 °C ... 70 °C

### Eingangsdaten

<b>Eingangsnennspannung <math>U_N</math></b>	230 V AC (220 V DC)
<b>Eingangsnennspannung <math>U_N</math></b>	220 V DC
<b>Eingangsspannungsbereich bezogen auf <math>U_N</math></b>	0,9 ... 1,1

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

## Technische Daten

### Eingangsdaten

Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf $U_N$	$\leq 0,3$
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf $U_N$	$\geq 0,8$
Typischer Eingangsstrom bei $U_N$	3,5 mA
Einschaltzeit typisch	4 ms (bei $U_N$ )
Ausschaltzeit typisch	7 ms (bei $U_N$ )
Betriebsspannungsanzeige	LED gelb
Schutzbenennung	Brückengleichrichter
Schutzschaltung/-Bauteil	Brückengleichrichter
Übertragungsfrequenz	10 Hz

### Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	3 V DC ... 33 V DC
Grenzdauerstrom	3 A (siehe Deratingkurve)
Einschaltstrom maximal	15 A (10 ms)
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom	$\leq 200$ mV
Ausgangsschaltung	2-Leiter, massefrei
Schutzbenennung	Verpolschutz
Schutzbenennung	Überspannungsschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode

### Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14

### Allgemein

Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
------------	----------

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

### ETIM

ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

## Approbationen

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / GL / UL Listed / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed /

### Approbationsdetails

UL Recognized

UL Listed

cUL Recognized

cUL Listed


GL

## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

### Approbationen

UL Listed 

cUL Listed 

cULus Recognized 

cULus Listed 

### Zubehör

#### Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

### Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

### Zubehör

---

#### **Klemmenmarker unbeschriftet**

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



---

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



---

#### **Klemmenmarker beschriftet**

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



---

#### **Trennplatte**

PLC-ATP BK - 2966841



---

#### **Einspeisemodul**

## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

### Zubehör

PLC-ESK GY - 2966508



---

### Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



---

### Relaissockel

PLC-BPT-230UC/21 - 2900281



---

### Einzel-Solid-State-Relais

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 2966605



---

### Brücke

FBST 500-PLC RD - 2966786



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

### Zubehör

---

FBST 500-PLC BU - 2966692



FBST 500-PLC GY - 2966838



FBST 6-PLC RD - 2966236



FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825





# Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368


Zubehör

FBST 8-PLC GY - 2967688



Zeichnungen

Diagramm



# Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - 2900368

Schaltplan

