Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Stichsäge

PRO GST 150 CE



Robuste Stichsäge mit Stabgriff für anspruchsvolle Anwendungen

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	780 W

Bestellnummer 0 601 512 003

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	780 W
Hubzahl bei Leerlauf	500 – 3.100 min-1
Gewicht	2,6 kg
Kabellänge	4 m
Säge, Hublänge	26 mm
Leerlaufdrehzahl	3.100 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	361 x 444 x 154 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Sägen von Holz


Schwingungsemissionswert ah	8 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	7 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Leichte Führung dank Stabgriff – für ein reibungsloses Handling, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite
- Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung
- Zuverlässiger 780-W-Motor und konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/