

TRADEFLEX KFT.
 1163. Budapest Cziráki u. 26-32.


Tel: +36-1-4010-648
 Fax: +36-1-4010-649
 E-mail: info@tradeflex.hu

Datenblatt zu den Kabelsätzen:

19KAB35-2B

Kabellänge : **2 meter**

Kabel-Querschnitt : **35 mm²**



Kabelsatz : **2 x 2m 35 mm² Starkstromkabel (Kabelschuhe + Aderendhülse)**

Anwendung : **Mit diesem Kabel kann man dem Inverter mit der Batterie verbinden. (z.b.)**

Kabel-material: **Kupfer**

Umhang Farb und Material: **schwarze PVC**


Kabel-zeichnen : 1. Kabel mit rote Schrumpfschlauch, 2. Kabel mit schwarzem Schrumpfschlauch

Maximum Ladestrom: **200 A**

Gewicht : **1,4 Kg**


Steckkontakten:

1-2 Stecker um „A“ ende: Ring-Kabelschuhe **[35-8]** (verzinnt Kupfer)



$d_2 = 8,4 \text{ mm}$, $d_1 = 9,6 \text{ mm}$

1-2 Stecker um „B“ ende: Aderendhülse **[35 mm²]** (verzinnt Kupfer)



$d_1 = 8 \text{ mm}$, $L = 30 \text{ mm}$