


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 45 V 500 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518353-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859782
Trenntransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	500
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>4,00 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>6,3 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>6,3 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	6,3 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	6,3 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	6,3 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	6,3 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	Durchmesser ca. = 146 mm Höhe ca. = 63 mm Innendurchmesser ca. = 50 mm									
Gewicht:	ca. 3,95 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									



Passendes Montagezubehör 400 - 500 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518956 - 62



1 St. Befestigungsscheibe 110 mm
2 St. Gummischeiben 110 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

