


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 18 V 500 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518378-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859780
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	500
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>4,00 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>16,0 AT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>16,0 AT</td> <td></td> </tr> </table>	Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	16,0 AT		Sekundär 2	16,0 AT	
Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	16,0 AT									
Sekundär 2	16,0 AT									
Abmessungen:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>146 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>50 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	146 mm	Höhe ca. =	63 mm	Innendurchmesser ca. =	50 mm			
Durchmesser ca. =	146 mm									
Höhe ca. =	63 mm									
Innendurchmesser ca. =	50 mm									
Gewicht:	ca. 3,95 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

Passendes Montagezubehör 400 - 500 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518956 - 62



1 St. Befestigungsscheibe 110 mm
2 St. Gummischieben 110 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischiebe

Trafo

Gummischiebe

