


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 30 V 50 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518646-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858744
Trenntransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	50
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:

CE; ENEC

Auslässe:

Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang

Empfohlener Sicherungswert:

Primär	0,400 AT	(IEC60127-2-5)
Sekundär 1	0,800 AT	(IEC60127-2-3)
Sekundär 2	0,800 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen:

Durchmesser ca. =	78 mm
Höhe ca. =	33 mm
Innendurchmesser ca. =	22 mm

Gewicht:

ca. 0,58 kg

Lieferumfang:

ohne Montagezubehör



Passendes Montagezubehör 50/80 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518735-62



1 St. Befestigungsscheibe 60 mm
2 St. Gummischeiben 60 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

