


## Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 30 V 400 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518418-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859778
Trenntransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	400
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur $t_a$ [°C]:	40

### Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:

CE; ENEC

Auslässe:

Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang

Empfohlener Sicherungswert:

Primär	3,15 AT	(IEC60127-2-5)
Sekundär 1	8,0 AT	(IEC60127-2-3)
Sekundär 2	8,0 AT	(IEC60127-2-3)

Abmessungen:

Durchmesser ca. =	139 mm
Höhe ca. =	60 mm
Innendurchmesser ca. =	50 mm

Gewicht:

ca. 3,30 kg

Lieferumfang:

ohne Montagezubehör

### Passendes Montagezubehör 400 - 500 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518956 - 62



1 St. Befestigungsscheibe 110 mm  
2 St. Gummischeiden 110 mm

#### Montage

Metallscheibe  
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

