

CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten Serie 222

CAGE CLAMP®

12


503

0,08 - 2,5 mm ² „e+m“ 0,08 - 4 mm ² „f“ 400 V/4 kV/2 ① I _N 32 A 9 - 10 mm / 0.37 in ②	AWG 28 - 14 „e+f“ AWG 28 - 12 „f“ 600 V, 20 A [Ⓜ]	0,08 - 2,5 mm ² „e+m“ 0,08 - 4 mm ² „f“ 400 V/4 kV/2 ① I _N 32 A 9 - 10 mm / 0.37 in ②	AWG 28 - 14 „e+f“ AWG 28 - 12 „f“ 600 V, 20 A [Ⓜ]
--	--	--	--




- ① In geerdeten Netzen
400 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel


Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Verbindungsklemme, 2-Leiter-Klemme, mit Betätigungshebeln, max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C ● grau 222-412 500 (10x50)			Verbindungsklemme, 3-Leiter-Klemme, mit Betätigungshebeln, max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C ● grau 222-413 500 (10x50)		



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Kompakte Verbindungsklemmen

Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindrähtige Leiter von 0,08 mm² bis 4 mm², ein- oder mehrdrähtig bis 2,5 mm². Und das ohne Werkzeug.

So wirds gemacht:

Mit einem der orangefarbenen Betätigungshebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis er einrastet und die Klemmstelle in geöffneter Position hält. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmgehäuse, umgelegt werden.

Die Sicherheit:


Aufgrund der versenkten Betätigungshebel ist eine zufällige Fehlbetätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.

Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für elektrische Produkte. Es steht für die Übereinstimmung der damit markierten Produkte mit den europäischen Sicherheitsstandards. Der Erteilung des ENEC-Zeichens liegen die gleichen EN-Normen wie dem VDE-Zeichen zugrunde.

Während das VDE-Zeichen lediglich in Deutschland anerkannt ist, wird das ENEC-Zeichen europaweit in mehr als 20 Ländern anerkannt.



Farbe	Bestellnr.	VPE
Verbindungsklemme, 5-Leiter-Klemme, mit Betätigungshebeln, max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C ● grau 222-415 400 (10x40)		
		
Abmessungen in mm		

Die Übersicht der Zulassungsstellen finden Sie auf den Seiten 622 und 623.

12