


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 15 V 160 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518510-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859731
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	160
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur t_a [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table> <tr> <td>Primär</td> <td>1,25 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>6,3 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>6,3 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	1,25 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	6,3 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	6,3 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	1,25 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	6,3 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	6,3 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	<table> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>110 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>42 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>42 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	110 mm	Höhe ca. =	42 mm	Innendurchmesser ca. =	42 mm			
Durchmesser ca. =	110 mm									
Höhe ca. =	42 mm									
Innendurchmesser ca. =	42 mm									
Gewicht:	ca. 1,34 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

Passendes Montagezubehör 160/230/300 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518964-62



1 St. Befestigungsscheibe 90 mm
2 St. Gummischeiben 90 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

