

Artikelnummer: 222-413
 Produktbeschreibung: Verbindungsklemme; 3-Leiter-Klemme;
 mit Betätigungshebeln; max.
 Dauergebrauchstemperatur 85°C;
 CAGE CLAMP-Anschluss



Verpackungseinheit 500 Stück

Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e+f
Aderzahl	3
Spannung UL	600 V
Strom UL	20 A
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	f
Aderzahl	3
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	32 A
Gewicht	4,228 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	14,5 mm
Höhe [inch]	0,571 in
Breite [mm]	17 mm
Breite [inch]	0,669 in
Tiefe [mm]	20,5 mm
Tiefe [inch]	0,807 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in