



LEERGEHÄUSE

TK PS 1309-6-to



TK PS 1309-6-to

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

130 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 11100901

Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent

ohne Vorprägungen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	130 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm
Innenhöhe:	45 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	-----------------------------------

Zubehör

ASS-kl - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

MPS-KRI - Montageplatte

NS 35-106 - Normschiene

NS 35-81 - Normschiene

TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

TK DST - Distanzhalterset

TK MPI-1309 - Montageplatte

TK TW-h - Trennwand

TK TW-n - Trennwand

TS 15-111 - Normschiene



LEERGEHÄUSE

TK PS 1309-6-to

Bemessungsisolationsspannung AC:	690V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Leitungseinführungen:	Nein
Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%