


Befestigungszubehör

Gewindestreifen M 2,5

- Gewindestreifen mit Gewinde M 2,5 zur Montage der Befestigungsschienen und Frontplatten
- 1 Satz beinhaltet 4 Gewindestreifen
- **TE** = Teilungseinheit = 5,08 mm




| Art. Nr. | TE | Maße [mm] | Art. Nr. | TE | Maße [mm] |
|------------------|----|-----------|------------------|----|-----------|
| | | ↔ | | | ↔ |
| BGT 302 2 | 2 | 10,2 | BGT 340 2 | 40 | 203,2 |
| BGT 304 2 | 4 | 20,3 | BGT 341 2 | 41 | 208,3 |
| BGT 308 2 | 8 | 40,6 | BGT 342 2 | 42 | 213,4 |
| BGT 310 2 | 10 | 50,8 | BGT 346 2 | 46 | 233,7 |
| BGT 318 2 | 18 | 91,4 | BGT 355 2 | 55 | 279,4 |
| BGT 321 2 | 21 | 106,7 | BGT 360 2 | 60 | 304,8 |
| BGT 328 2 | 28 | 142,2 | BGT 363 2 | 63 | 320,0 |
| BGT 332 2 | 32 | 162,6 | BGT 381 2 | 81 | 411,5 |
| BGT 336 2 | 36 | 182,9 | BGT 384 2 | 84 | 426,7 |

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Gewindestreifen M 3

- Gewindestreifen mit Gewinde M 3 zur Montage der Befestigungsschienen und Frontplatten
- 1 Satz beinhaltet 4 Gewindestreifen
- **TE** = Teilungseinheit = 5,08 mm



| Art. Nr. | TE | Maße [mm] | Art. Nr. | TE | Maße [mm] |
|------------------|----|-----------|------------------|----|-----------|
| | | ↔ | | | ↔ |
| BGT 302 9 | 2 | 10,2 | BGT 336 9 | 36 | 182,9 |
| BGT 304 9 | 4 | 20,3 | BGT 340 9 | 40 | 203,2 |
| BGT 308 9 | 8 | 40,6 | BGT 342 9 | 42 | 213,4 |
| BGT 310 9 | 10 | 50,8 | BGT 346 9 | 46 | 233,7 |
| BGT 318 9 | 18 | 91,4 | BGT 363 9 | 63 | 320,0 |
| BGT 321 9 | 21 | 106,7 | BGT 381 9 | 81 | 411,5 |
| BGT 327 9 | 27 | 137,2 | BGT 384 9 | 84 | 426,7 |
| BGT 328 9 | 28 | 142,2 | | | |

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

N 59

19" Chassiseinschübe
19" Volleinschübe
19" Baugruppenträger
Kühlkörperkassetten

→ N 3 - 9
→ N 5 - 11
→ N 18 - 23
→ N 45

19" EMV Baugruppenträger
19" Frontplatten
Einschubkassetten für 19"
Leiterkartenhalter

→ N 28
→ N 60
→ N 33 - 42
→ N 55 - 56