

---

**Artikelnummer:** 260-307  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Klemme; Seitliche Beschriftung; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35; Seitliche Verdrahtung; CAGE CLAMP®-Anschluss; horizontale Bauform

---



Verpackungseinheit 300 6\*50 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	10 A
Strom CSA	15 A
Verschmutzungsgrad	3
Gewicht	1,58 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	17 mm
Höhe [inch]	0,669 in
Breite [mm]	5 mm
Breite [inch]	0,197 in
Tiefe [mm]	25 mm
Tiefe [inch]	0,985 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in