


Produktbeschreibung

Hohe Funktionssicherheit; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche



Anwendungsgebiete

- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität.
- Chemische Industrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau
- Anlagenbau

Nutzen

- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

Aufbau

- PG Anschlussgewinde

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG



Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Material

Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid

Dichtring: CR O-Ring: NBR

Schutzart

IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

-30°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® MS					
52015700	MS 7	2 - 6,5	14	25,0	5,0
52015710	MS 9	4 - 8	17	29,0	6,0
52015720	MS 11	4 - 10	20	32,0	6,0
52015730	MS 13,5	5 - 12	22	34,0	6,5
52015740	MS 16	8 - 14	24	35,0	6,5
52015750	MS 21	11 - 18	30	40,0	7,0
52015760	MS 29	16 - 25	40	48,0	8,0
52015765	MS 36	19 - 32	50	62,0	15,0
52015766	MS 42	28 - 38	57	62,0	15,0
52015767	MS 48	34 - 44	64	62,0	15,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.