



LEERGEHÄUSE

TK PS 2518-11-tm



TK PS 2518-11-tm

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

254 x 180 x 111 mm
 Artikelnummer: 10650801

Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035,
 Deckel: Polycarbonat, transparent

mit metrischen Vorprägungen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	254 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	111 mm
Innenhöhe:	97 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	--------------------------------------

Zubehör

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

MPS-KRI - Montageplatte

NS 35-216 - Normschiene

TK ABL - Aussenbefestigungsglaschenset

TK MPI-2518 - Montageplatte



LEERGEHÄUSE

TK PS 2518-11-tm

Bemessungsisolationsspannung AC:	690V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Brennverhalten nach UL:	HB/V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Leitungseinführungen:	Ja
Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%