



Flexible Kabelbündelhalter

• Heladuct Flex

Hauptmerkmale

Die schraubbaren Kabelbündelhalter Heladuct Flex eignen sich zur platzsparenden, übersichtlichen Kabel- und Leitungsführung. Auf der ganzen Länge können Leitungen verzweigt werden. Durch ihre hohe Flexibilität ist eine Installation auch bei einem Neigungswinkel von 90° und höher möglich. Die selbstklebende Variante (SK) lässt sich zusätzlich mit einem Klebestreifen schnell und bequem fixieren. Die hochwertige, geschäumte Klebeschicht gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus und überzeugt vor allem auf pulverlackbeschichteten Oberflächen.

Anwendungen

Eingesetzt wird Heladuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.



Mit Heladuct Flex ist eine übersichtliche Leitungsführung auch bei hohen Neigungswinkeln möglich.

Materialdaten

Material	Polypropylen (PP)
Farbe	Weiß (WH)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Kleber	Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V0 (ohne Kleber)
Zulassungen	UL



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser			Max. Belastung auf einer Länge von 500 mm bei 70 °C (g)
			0,75 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	
Schraubbar 0,5-m-Längen						
164-11008	Heladuct Flex10	9 x 11	9	6	4	100
164-21008	Heladuct Flex20	20	32	22	14	300
164-31008	Heladuct Flex30	30	67	50	34	650
164-41008	Heladuct Flex40	40	-	81	60	1100
Selbstklebend 0,5-m-Längen						
164-11108	Heladuct Flex10SK	9 x 11	9	6	4	100
164-21108	Heladuct Flex20SK	20	32	22	14	300
164-31108	Heladuct Flex30SK	30	67	50	34	500
164-41108	Heladuct Flex40SK	40	-	81	60	400

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.