




Befestigungselement mit Steckanker

- TM1SF für Binderbreite bis 5,2 mm

Hauptmerkmale


Das TM1SF Befestigungselement dient zur Aufnahme eines Kabelbinders unter engen Raumverhältnissen. Es kommt z. B. in der Serienfertigung zum Einsatz, wo eine einfache und platzsparende Befestigung benötigt wird.




Befestigungselement TM1SF für Lochbohrungen.

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Befestigungselement TM1SF



Befestigungselement TM1SF

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Ø Befestigungsloch (FH)	Blechstärke max.	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe
151-40119	TM1SF	10,2	7,6	15,6	4,6	6,3	3,4	5,2	PA66	Natur (NA)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.