

**Aufbau:**

32 mA – 1,25 A: Glasrohr, durchsichtig

1,6 A - 10 A: Glasrohr mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

32 mA -1,25 A: Glasstube, transparent

1,6 A -10 A: Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage | Ausschaltvermögen Breaking capacity | Spannungsfall Voltage drop max [mV] | Schmelzintegral Melting integral [A ² s] |
|----------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 530.202 | 32 mA | 500 V | 80 A | | |
| 530.203 | 40 mA | 500 V | 80 A | | auf Anfrage / on request |
| 530.204 | 50 mA | 500 V | 80 A | | |
| 530.205 | 63 mA | 500 V | 80 A | | |
| 530.206 | 80 mA | 500 V | 80 A | | |
| 530.207 | 100 mA | 500 V | 80 A | | 0,0080 |
| 530.208 | 125 mA | 500 V | 80 A | | 0,0173 |
| 530.209 | 160 mA | 500 V | 80 A | | 0,0353 |
| 530.210 | 200 mA | 500 V | 80 A | auf Anfrage / on request | 0,0160 |
| 530.211 | 250 mA | 500 V | 80 A | | 0,0250 |
| 530.212 | 315 mA | 500 V | 80 A | | 0,0506 |
| 530.213 | 400 mA | 500 V | 80 A | | 0,13 |
| 530.214 | 500 mA | 500 V | 80 A | | 0,17 |
| 530.215 | 630 mA | 500 V | 80 A | | 0,40 |
| 530.216 | 800 mA | 500 V | 80 A | | 0,54 |
| 530.217 | 1 A | 500 V | 80 A | | 1,16 |
| 530.218 | 1,25 A | 500 V | 80 A | | 2,69 |
| 530.219 | 1,6 A | 500 V | 80 A | | 6,96 |
| 530.220 | 2 A | 500 V | 80 A | | 7,12 |
| 530.221 | 2,5 A | 500 V | 80 A | | 12,69 |
| 530.222 | 3,15 A | 500 V | 80 A | | 19,25 |
| 530.223 | 4 A | 500 V | 80 A | | 38,24 |
| 530.224 | 5 A | 500 V | 80 A | | 54,00 |
| 530.225 | 6,3 A | 500 V | 80 A | | 85,33 |
| 530.226 | 8 A | 500 V | 80 A | | 166,40 |
| 530.227 | 10 A | 500 V | 100 A | | 237,00 |

Schmelzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

| Bemessungsstrom Rated current | 1,5 I _{rat} | | 2,1 I _{rat} | | 4 I _{rat} | | 10 I _{rat} | |
|----------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|--------------------|---------|---------------------|-------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 32 mA – 1,25 A 1,6 A – 10 A | 1 h | | 10 min. | | 40 ms | 2000 ms | 5 ms | 90 ms |
| | 1 h | | 30 min. | | 40 ms | 2000 ms | 5 ms | 90 ms |